

Gömbcsap
VAPB-3/4-F-40-F03
Cikkszám: 534305

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	2-utas gömbcsap
Működtetés módja	mechanikus
Tömítés elve	lágý
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Rögzítés módja	Vezetékeszerelés
Armatúra csatlakozó	Rp3/4
Kapcsolóállás-kijelző	Rés iránya = áramlási irány
Karimafuratkép	F03
Belső Ø	20 mm
DN névleges szélesség	20
Szelepfunkció	2/2
Áramlásirány	megfordítható
Névleges nyomás, PN armatúra	40
Leszakadási nyomaték a névleges nyomáshoz tartozó nyomáskülönbségnél – PN ferdeülékes szerelvény	6 Nm
Letörési nyomaték 1 MPa (10 bar, 145 psi) nyomáskülönbség mellett	5.1 Nm
Szabvány alapján	ISO 5211
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:::] szerint Inert gázok Víz semleges folyadékok
Közeghőmérséklet	-20 °C...150 °C
Kv átfolyás	41 m³/h
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Ház alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Ház anyagszáma	2.0402 CW617N
Üléktömítés alapanyaga	PTFE

Jellemző	Érték
Tömítések alapanyaga	HNBR PTFE
Golyó alapanyaga	Sárgaréz keménykrómozott
Golyó anyagszáma	2.0402 CW617N
Tengely alapanyaga	Sárgaréz
Tengely anyagszáma	2.0401 CW614N
Terméksúly	500 g
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség