

Gömbcsap
VAPB-1 1/4-F-40-F0405
Cikkszám: 534307

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	2-utas gömbcsap
Működtetés módja	mechanikus
Tömítés elve	lágymű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Armatúra csatlakozó	Rp1 1/4
Kapcsolóállás-kijelző	Rés iránya = áramlási irány
Karimafuratkép	F04 F05
Belső Ø	32 mm
DN névleges szélesség	32
Szelepfunkció	2/2
Áramlási irány	megfordítható
Névleges nyomás, PN armatúra	40
Leszakadási nyomaték a névleges nyomáshoz tartozó nyomáskülönbségnél – PN ferdeülékes szerelvény	15 Nm
Letörési nyomaték 1 MPa (10 bar, 145 psi) nyomáskülönbség mellett	11.9 Nm
Szabvány alapján	ISO 5211
Közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:--:] szerint Inert gázok Víz semleges folyadékok
Közeghőmérséklet	-20 °C...150 °C
Kv átfolyás	121 m³/h
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Ház alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Ház anyagszáma	2.0402 CW617N
Üléktömítés alapanyaga	PTFE

Jellemző	Érték
Tömítések alapanyaga	HNBR PTFE
Golyó alapanyaga	Sárgaréz keménykrómozott
Golyó anyagszáma	2.0402 CW617N
Tengely alapanyaga	Sárgaréz
Tengely anyagszáma	2.0401 CW614N
Terméksúly	1300 g
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség