

Csatlakozólap CDSV5.0-AS-1/8

Cikkszám: 534434

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max. száma	1
DC névleges üzemi feszültség	24 V
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Közeghőmérséklet	-5 °C...50 °C
Hangnyomás szint	75 dB(A)
Védettség	IP65 IP66 IP67 NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	690 g
Elektromos csatlakozó	Kábel
Rögzítés módja	átmenő furattal belső menettel
Szellőző nyílás csatlakozója	M5
Vezérlő távozó levegő 82/84	M5
12. vezérlőlevegő csatlakozó	M5
14. vezérlőlevegő csatlakozó	M5
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
3. pneumatikus csatlakozás	G1/8
4. pneumatikus csatlakozó	G1/8
5. pneumatikus csatlakozó	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis