

Végálláskapcsoló feltét  
DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR  
Cikkszám: 534475

FESTO



Adatlap

| Jellemző                                      | Érték                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Megengedett kábelátmérő                       | 7 mm...13 mm                         |
| Szabvány alapján                              | EN 60947-5-2<br>VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Kialakítás                                    | kerek                                |
| Beépítési helyzet                             | tetszés szerint                      |
| Rövidzárlat elleni védelem                    | ciklusos                             |
| Kapcsolóelem-funkció                          | Záró                                 |
| Póluscserre elleni védelem                    | minden elektromos csatlakozóhoz      |
| Mérési elv                                    | induktív                             |
| Kapcsolóállás-kijelző                         | igen                                 |
| DC üzemi feszültségi tartomány                | 10 V...30 V                          |
| Belső teljesítményfelvétel üzemi feszültségen | 0 mA...100 mA                        |
| Szigetelőfeszültség                           | 50 V                                 |
| Max. kimeneti áram                            | 100 mA                               |
| Kapcsolókimenet                               | PNP                                  |
| Lökőfeszültség-állóság                        | 0.5 kV                               |
| Szennyezettségi fok                           | 3                                    |
| KBK korrózióállósági osztály                  | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás                              | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| Védettség                                     | IP67                                 |
| Környezeti hőmérséklet                        | -20 °C...70 °C                       |
| Elektromos csatlakozó                         | Csavaros sorkapocs                   |
| Kábelcsavarzat                                | M20x1,5                              |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések         | RoHS-kompatibilis                    |
| Tömítések alapanyaga                          | NBR                                  |
| Házfedél alapanyaga                           | PC                                   |
| Házalap alapanyaga                            | ABS+PC                               |
| Konzol alapanyaga                             | ABS+PC                               |