

Dugasz
FBS-RJ45-8-GS
Cikkszám: 534494

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	33 mm
Magasság	41 mm
Hossz	20 mm
Terméksúly	15 g
Ethernet kábel specifikációja	Típus: CAT.5 Egyetlen huzal átmérője: 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26, finom sodrat
Közvetlen és közvetett érintkezés elleni védelem	PELV
Megengedett kábelátmérő	4 mm...5.4 mm
Védettség	IP65 IP67 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...60 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Relatív páratartalom	0 - 90% nem kondenzáló
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Csavarok alapanyaga	Acél
Tömítések alapanyaga	NBR