

Burkolat AK-RJ45

Cikkszám: 534496

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	33 mm
Magasság	8 mm
Hossz	20 mm
Terméksúly	10 g
Védettség	IP65 IP67 szerelt állapotban az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
Csavarok alapanyaga	Acél
Tömítések alapanyaga	NBR
Fedél alapanyaga	PA
Relatív páratartalom	nem kondenzáló