


Fojtó-visszacsapó szelep GR-QB-5/32-U

Cikkszám: 534680

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Fojtó-visszacsapó funkció
1. pneumatikus csatlakozás	QB-5/32
2. pneumatikus csatlakozó	QB-5/32
Működtetés módja	kézi
Beállítóelem	Hornyolt csavar
Rögzítés módja	Vezetékbесzerelés átmenő furattal választhatóan:
Normál névleges térfogatáram fojtásirányban	7.63 cfm
Normál névleges térfogatáram visszacsapó irányban	2.69 cfm...7.63 cfm
Üzemi nyomás	-13.8 psi...116 psi
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Ház alanyaga	Megerősített PBT
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Normál térfogatáram a fojtás irányában 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	13.5 cfm
Normál térfogatáram visszacsapó irányban 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) nyomásnál	10.8 cfm...14.4 cfm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Közeghőmérséklet	32 °F...140 °F
Terméksúly	0.4 oz
Beccavarható tengelycsap alanyaga	Sárgaréz nikkelezett
Alanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alanyaga	NBR

Jellemző	Érték
Oldógyűrű alapanyaga	POM
Rovátkolt fej alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett
Szabályozó csavar alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett