


Fojtó-visszacsapó szelep GR-QB-3/16-U

Cikkszám: 534681

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Fojtó-visszacsapó funkció
1. pneumatikus csatlakozás	QB-3/16
2. pneumatikus csatlakozó	QB-3/16
Működtetés módja	kézi
Beállítóelem	Hornyolt csavar
Rögzítés módja	választhatóan: Vezetékbесzerelés átmenő furattal
Normál névleges térfogatáram fojtásirányban	13,9 cfm
Normál névleges térfogatáram visszacsapó irányban	11,7 cfm...13,9 cfm
Üzemi nyomás	-13,8 psi...116 psi
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Ház alapanyaga	Megerősített PBT
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Normál térfogatáram a fojtás irányában 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	23,8 cfm
Normál térfogatáram visszacsapó irányban 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) nyomásnál	21,5 cfm...22,9 cfm
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Közeghőmérséklet	32 °F...140 °F
Terméksúly	1 oz
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Oldógyűrű alapanyaga	POM

Jellemző	Érték
Rovátkolt fej alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett
Szabályozó csavar alapanyaga	Sárgaréz nikkelezett