

# Szűrő-nyomásszabályozó szelep MS12-LFR

Cikkszám: 535022

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Sorozat	MS
Aktuátor biztosítás	Forgatógomb rögzítéssel Forgatógomb beépített zárral tartozékokkal zárható
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus teljesen automatikus, elektromosan vezérelt manuális reteszelő Kézzel forgatható
Szerkezeti felépítés	Szűrőszabályozó manométerrel
A kondenzátum elválasztási szint	75 %
Nyomáskijelző	manométerrel
Max. nyomáshiszterézis	0.4 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:4:-] szerint Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:-] szerint Inert gázok
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [6:4:4] szerint Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés tartozékkal választhatóan:
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény
Tartály alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet