

Szűrő
MS12-LF
Cikkszám: 535023

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus teljesen automatikus, elektromosan vezérelt manuális reteszeltő Kézzel forgatható
Szerkezeti felépítés	Szinterszűrő centrifugális szeparátorral
A kondenzátum elválasztási szint	75 %
Üzemi nyomás	0.8 bar...20 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:9:-] szerint Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:9:-] szerint Inert gázok
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés tartozékkal választhatóan:
1. pneumatikus csatlakozás	belső
2. pneumatikus csatlakozó	belső
Ház alanyaga	Alumínium présöntvény
Tartály alanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet