


Leágazó modul MS12-FRM

Cikkszám: 535035

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Szerkezeti felépítés | Leágazó modul |
| Üzemi nyomás | 0 bar...20 bar |
| Normál névleges térfogatáram a fő áramlási irányban 1->2 | 25000 l/min...42000 l/min |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:~:] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Csapághőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Közeghőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...60 °C |
| 4. pneumatikus csatlakozó | G1 |
| Ház alapanyaga | Alumínium présöntvény |