

Bekapcsoló szelep MS12N-EM

Cikkszám: 535036

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szerkezeti felépítés	Hengeres tolózár
Működtetés módja	kézi
Távozó levegő funkció	nem fojtható
Vezérlés módja	közvetlen
Szelepfunkció	3/2, bistabil
Üzemi nyomás	0 bar...20 bar
Átfedés	pozitív átfedés
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	25000 l/min...32000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés tartozékkal választhatóan:
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Áramlásirány	nem reverzibilis
Terméksúly	3900 g
3. pneumatikus csatlakozás	G1
Vezérlőlevegőellátás	belső
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény