

Nyomásfelfuttató szelep

MS12N-DL

Cikkszám: 535038

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Távozó levegő funkció	fojtható
Működtetés módja	pneumatikus
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kézi segédműködtetés	nincs
Szerkezeti felépítés	Dugattyú-elhelyezkedés
Visszaállítás módja	mechanikus rugó
Vezérlés módja	közvetlen
Vezérlőlevegőellátás	belső
Áramlásirány	nem reverzibilis
Szelepfunkció	2/2
Üzemi nyomás	2 bar...20 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	25000 l/min...42000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	3600 g
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés tartozékkal választhatóan:
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény