

Befogó ujj
CLR-32/40-FS
Cikkszám: 535554

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32/40
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására	A több mint 1% tömegarányú rezet tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek: a nyomtatott áramköri lapok, vezetékek, elektromos csatlakozók és mágneskeercsek
Befogó ujj alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet színtelen eloxált