


Aktívszenes szűrő MS4-LFX-1/4-U

Cikkszám: 535782

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Szerkezeti felépítés	Aktívszenes szűrő
Tartályvédelem	beépítve fém csészeként
Üzemi nyomás	0 bar...14 bar
Max. normál térfogatáram a levegő tisztasági osztályának függvényében	360 l/min
Üzemi közeg	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2]
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Közeghőmérséklet	5 °C...30 °C
Maradék olajtartalom	0.003 mg/m ³
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	350 g
Rögzítés módja	Vezetékbесzerelés tartozékkal választhatóan:
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szűrő alapanyaga	Aktív szén
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény
Tartály alapanyaga	Alumínium présöntvény Kovácsolt alumínium ötvözet
Kémlelőüveg alapanyaga	PA