

Modul csatlakozó MS12-MV

Cikkszám: 537134

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Sorozat	MS
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	500 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Lap alapanyaga	Alumínium présöntvény
Csavarok alapanyaga	Acél