


Csatlakozó lap készlet MS12-AGG

Cikkszám: 537136

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	1300 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1 1/4
2. pneumatikus csatlakozó	G1 1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Alumínium présöntvény
Tömítések alapanyaga	NBR