


# Csatlakozó lap készlet MS12-AQT

Cikkszám: 537139

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Méret                                 | 12                                              |
| Sorozat                               | MS                                              |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint                                 |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel            |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Csapághőmérséklet                     | -10 °C...60 °C                                  |
| Közeghőmérséklet                      | -10 °C...60 °C                                  |
| Terméksúly                            | 1300 g                                          |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | 1 NPT                                           |
| 2. pneumatikus csatlakozó             | 1 NPT                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                               |
| Csatlakozólap alapanyaga              | Alumínium présöntvény                           |
| Tömítések alapanyaga                  | NBR                                             |