


Aktívszenes szűrő MS12-LFX-G-U

Cikkszám: 537155

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	12
Sorozat	MS
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Kondenzátum leeresztő	Kézzel forgatható
Szerkezeti felépítés	Szálas szűrő
Üzemi nyomás	0 bar...20 bar
Üzemi közeg	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:2] Inert gázok
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-10 °C...60 °C
Levegőtisztasági osztály a kimenetnél	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [3:4:1]
Közeghőmérséklet	5 °C...30 °C
Maradék olajtartalom	0.003 mg/m ³
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	7000 g
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés felerősítővel választhatóan:
Burkolat alapanyaga	PA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Kémlelőüveges fémtartály alapanyaga	PC
Tömítések alapanyaga	NBR
Szűrő alapanyaga	Aktív szén Rost
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény
Tartály alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Kémlelőüveg alapanyaga	PC