



Nyomásfokozó DPA-40-16

Cikkszám: 537274

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Dugattyú Ø	40 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Kettős dugattyús nyomásfokozó
Nyomáskijelző	G1/8-hoz előkészítve
2 kimeneti nyomás	0.45 MPa...1.6 MPa 4.5 bar...16 bar 65.25 psi...232 psi
Üzemi nyomás	0.25 MPa...1 MPa 2.5 bar...10 bar 36.25 psi...145 psi
Nyomásszabályozási tartomány	0.45 MPa...1.6 MPa 65.25 psi...232 psi
Nyomásszabályozó-tartomány	4.5 bar...16 bar
1. bemeneti nyomás	2.5 bar...10 bar 0.25 MPa...1 MPa 36.25 psi...145 psi
Megjegyzés a nyomásszabályozási tartományhoz	Amikor a szabályozó rugója teljesen meg van feszítve, a maximális kimeneti nyomás 40%-kal túlléphető.
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:3:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem nem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	5 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
Terméksúly	1500 g
Rögzítés módja	belső menettel
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
3. pneumatikus csatlakozás	M7
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis