



Reflex-fénysorompó
SOEG-RSP-M18W-PS-K-2L
Cikkszám: 537698

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	kerek
Megfelel a szabványnak	EN 60947-5-2
Engedély	RCM jelzés c UL us - Listed (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint
Méret	Pozíció
Mérési elv	optoelektronikai
Mérési eljárás	Reflexiós fénysorompó
Fény fajtája	vörös polarizált
Hatótáv	2000 mm
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...55 °C
Kapcsolókimenet	PNP
Kapcsolóelem-funkció	Sötétre kapcsoló
Max. kapcsolási frekvencia	1000 Hz
Max. kimeneti áram	200 mA
Feszültségesés	2 V
Rövidzárlat elleni védelem	ciklusos
DC üzemi feszültségi tartomány	10 V...36 V
Maradék hullámosság	20%
Üresjárat áram	15 mA
Póluscserre elleni védelem	minden elektromos csatlakozóhoz
Elektromos csatlakozó	3-eres Kábel
Kábelhossz	2.5 m
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)
Méret	M18x1
Rögzítés módja	ellenanyával
Meghúzási nyomaték	20 Nm
Terméksúly	125 g
Ház alapanyaga	Sárgaréz krómozott

Jellemző	Érték
Hollandi anya alapanyaga	Sárgaréz krómozott
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED
Funkció tartalékkijelző	Zöld LED
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...55 °C
Védettség	IP65 IP67
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L