



Reflex érzékelő SOEG-RT-M18W-NS-K-2L

Cikkszám: 537717

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	kerek
Megfelel a szabványnak	EN 60947-5-2
Engedély	RCM jelzés c UL us - Listed (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint
Méret	Pozíció
Mérési elv	optoelektronikai
Mérési eljárás	Reflexiók fénykapcsoló
Fény fajtája	piros
Hatótáv	0 mm...600 mm
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...55 °C
Kapcsolókimenet	NPN
Kapcsolóelem-funkció	Világosra kapcsoló
Max. kapcsolási frekvencia	1000 Hz
Max. kimeneti áram	200 mA
Feszültségesés	2 V
Rövidzárlat elleni védelem	ciklusos
DC üzemi feszültségi tartomány	10 V...36 V
Maradék hullámosság	20%
Üresjárat áram	15 mA
Póluscserre elleni védelem	minden elektromos csatlakozóhoz
Elektromos csatlakozó	3-eres Kábel
Kábelhossz	2.5 m
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)
Méret	M18x1
Rögzítés módja	ellenanyával
Meghúzási nyomaték	20 Nm
Terméksúly	123 g
Ház alapanyaga	Sárgaréz krómozott

Jellemző	Érték
Hollandi anya alapanyaga	Sárgaréz krómozott
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED
Funkció tartalékkijelző	Zöld LED
Beállítási lehetőségek	Potméter
Beállítási tartomány alsó határa	100 mm
Beállítási tartomány felső határa	600 mm
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...55 °C
Védettség	IP65 IP67
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L