


Felfogás
SMBZ-8-32/100
Cikkszám: 537806

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	8
Kialakítás	összehúzócsavarhoz
Beépítési helyzet	tetszés szerint
dugattyúØ-höz	Ø32 - Ø100
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...120 °C
Meghúzási nyomaték	0.5 Nm
Terméksúly	14 g
Rögzítés módja	beszorított
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált
Csavarok alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél