

Elektronikus modul VMPA2-MPM-EMM-4

Cikkszám: 537986

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max. száma	2
A szeleptekercsek maximális száma	4
Névleges felvevő áram mágnesekercsenként	100 mA - 30 ms
Névleges áram áramcsökkentéssel	20 mA 30 ms után
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség (beépített állapotban)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	20 g
Ház alapanyaga	POM
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis