

Elektronikus modul VMPA1-MPM-EMM-4

Cikkszám: 537987

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max. száma	4
A szeleptekercsek maximális száma	4
Névleges felvevő áram mágnesekercsenként	80 mA - 25 ms
Névleges áram áramcsökkentéssel	25 mA 25 ms után
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség (beépített állapotban)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	20 g
Ház alapanyaga	POM
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis