

Csatlakozó kábel NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25

Cikkszám: 538225

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Rögzítés módja	4-40 UNC-2B
Terméksúly	490 g
1. elektromos csatlakozó	Sub-D aljzat, 25 pólusos
2. elektromos csatlakozó	nyitott vég, 25 eres
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Kábelhossz	2.5 m
Vezetéktulajdonság	Alapkivitel
Kábel min. hajlítási sugara	105 mm
Kábelátmérő	10.5 mm
Kábelszerkezet	20 x 0,25 mm ² + 5 x 0,34 mm ²
Védettség	IP65 IP67 szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...50 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Kábelköpeny alapanyaga	PVC
Ház alapanyaga	PBT
Hollandi anya alapanyaga	PA
Tömítések alapanyaga	TPE-O