


Közelítéskapcsoló SIEF-Q40S-PA-S-2L

Cikkszám: 538341

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	négyszetes
Megfelel a szabványnak	EN 60947-5-2
Engedély	RCM jelzés c UL us - Listed (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Mérési elv	induktív
Névleges kapcsolási távolság	35 mm
Biztosított kapcsolási távolság	28.35 mm
Csökkentő tényezők	Alumínium = 1,0 Rozsdamentes acél St 18/8 = 1,0 Réz = 1,0 Sárgaréz = 1,0 Acél St 37 = 1,0
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...85 °C
Ismétlési pontosság	0.7 mm
Kapcsolókimenet	PNP
Kapcsolóelem-funkció	Antivalens
Hiszterézis	1.05 mm...5.25 mm
Max. DC kapcsolási frekvencia	250 Hz
Max. kimeneti áram	200 mA
Feszültségesés	1.8 V
Rövidzárlat elleni védelem	ciklusos
DC üzemi feszültségi tartomány	10 V...65 V
Maradék hullámosság	10%
Üresjárat áram	15 mA
Póluscserre elleni védelem	minden elektromos csatlakozóhoz

Jellemző	Érték
Elektromos csatlakozó	4 pólusú Fixcon M12x1 Csatlakozó
Méret	40x40x65 mm
Rögzítés módja	átmenő furattal
Beépítés módja	részben kiálló
Terméksúly	156 g
Ház alapanyaga	PA Megerősített PBT
Üzemkész állapot kijelző	Zöld LED
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED
Védettség	IP67
Mágneses mezőkkel szembeni ellenállóság	mágneses állandó és váltakozó mező
KBK korrózióállósági osztály	0 - nincs korróziós igénybevétel
További érzékelő információk kiválasztása	1-es redukciós tényezővel, ellenáll a mágneses mezőknek
Elektromos kimenet	PNP
Az érzékelő verziójának kiválasztása	Alapkivitel