

Hangtompító UOM-1/4

Cikkszám: 538432

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon	tömítés nélkül
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Nyitott hangtompító
Vákuumgenerátor üzemi nyomása	0 bar...8 bar 0 MPa...0.8 MPa 0 psi...116 psi
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Rögzítés módja	becsavarozható
Terméksúly	11.1 g
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
Csillapító betét alapanyaga	PU-hab
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	POM
Ház alapanyaga	POM
Belső cső alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet