


Menesztő FKC-18

Cikkszám: 538714

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	18
Radiális eltérés +/-	2.5 mm
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Rövid távú max. megengedett terhelés az erő irányában +/-	3000 N
Hosszú távon megengedett legnagyobb terhelés az erő irányában +/-	1400 N
Terméksúly	96.8 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csukló alapanyaga	Megerősített PA
Gömbcsap alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Lap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet