

Csatlakozó vezeték NEBV-S1W37-K-2.5-LE37

Cikkszám: 539246

FESTO



19 37 1 20

Adatlap

Jellemző	Érték
Alkalmazási terület	Csak a többpólusú VTSA/VTSA-F szelepsziget csatlakozásához
Megfelel a szabványnak	DIN 47100
Vezetékmegjelölés	táblatartóval
Terméksúly	837.7 g
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	döntött
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	Sub-D
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	37
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	37
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	3x M4 csavar
2. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Kábel
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	37
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	37
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	2 A
Lökőfeszültség-állóság	1 kV
Kábelhossz	2.5 m
Vezetéktulajdonság	Alap kivitel
Vezeték vizsgálati feltételei	Vizsgálati feltételek kérésre
Hajlítási sugár, fix kábelvezetés	51 mm
Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés	128 mm
Kábelátmérő	12.8 mm
Kábelszerkezet	37 x 0,34 mm ²
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.34 mm ²
Védettség	IP65 NEMA 4
Megjegyzés a védettségről	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C

Jellemző	Érték
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)
Kábelköpeny színe	szürke
Ház alapanyaga	PA
Szigetelő hüvely alapanyaga	PVC