

# Forgó elosztó GF-1/4-2

Cikkszám: 539288

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Névleges szélesség                           | 8 mm                                                                                              |
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                                                                   |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                                                          |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...145 psi                                                                             |
| Normál névleges áramlás: 1.1-2.1             | 1250 l/min                                                                                        |
| Normál névleges térfogatáram: 1.2-2.2        | 2020 l/min                                                                                        |
| Max. fordulatszám                            | 300 1/min                                                                                         |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint<br>Víz (folyékony, jégmentes)                     |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Ha az üzemeltetéshez vizet is használ, használjon egy 5 µm-es szűrőt<br>Olajozott üzem lehetséges |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                                                          |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                 |
| Környezeti hőmérséklet                       | -10 °C...80 °C                                                                                    |
| Max. axiális erő                             | 100 N                                                                                             |
| Max. radiális erő                            | 300 N                                                                                             |
| Terméksúly                                   | 2950 g                                                                                            |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | G1/4                                                                                              |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | G1/4                                                                                              |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                                                                                 |
| Ház alapanyaga                               | Sárgaréz, nikkelezett                                                                             |
| Tengely alapanyaga                           | erősen ötvöztött acél                                                                             |