

Forgó elosztó GF-1/2-2

Cikkszám: 539289

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	15 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...145 psi
Normál névleges áramlás: 1.1-2.1	4440 l/min
Normál névleges térfogatáram: 1.2-2.2	7380 l/min
Max. fordulatszám	300 1/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint Víz (folyékony, jégmentes)
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Ha az üzemeltetéshez vizet is használ, használjon egy 5 µm-es szűrőt Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Max. axiális erő	100 N
Max. radiális erő	400 N
Terméksúly	7380 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2
2. pneumatikus csatlakozó	G1/2
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Tengely alapanyaga	erősen ötvöztött acél