

Forgó elosztó GF-1/8-M5

Cikkszám: 539290

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	4.1 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...145 psi
Normál térfogatáram:1-2,1 (6->0)	490 l/min
Normál térfogatáram 1-2.X nyitott (6-> 0)	2250 l/min
Max. fordulatszám	3000 1/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint Víz (folyékony, jégmentes)
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Ha az üzemeltetéshez vizet is használ, használjon egy 5 µm-es szűrőt Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Max. meghúzási nyomaték	1.95 Nm
Max. axiális erő	50 N
Max. radiális erő	150 N
Névleges meghúzási nyomaték	1.22 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	400 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/8
2. pneumatikus csatlakozó	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Tengely alapanyaga	erősen ötvöztött acél