

Forgó elosztó
GF-1/2-1/4
Cikkszám: 539292

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	15 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...145 psi
Normál térfogatáram:1-2,1 (6->0)	4050 l/min
Normál térfogatáram 1-2.X nyitott (6-> 0)	14130 l/min
Max. fordulatszám	2500 1/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint Víz (folyékony, jégmentes)
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Ha az üzemeltetéshez vizet is használ, használjon egy 5 µm-es szűrőt Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Max. meghúzási nyomaték	8 Nm
Max. axiális erő	50 N
Max. radiális erő	250 N
Névleges meghúzási nyomaték	4.25 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	1190 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Tengely alapanyaga	erősen ötvöztött acél