


Csatlakozó aljzat MSSD-F-M16

Cikkszám: 539710

FESTO



Dum
my

Adatlap

Jellemző	Érték
Csatlakozási gyakoriság	50
Kábelkimenet	döntött
Kábelkimenet megjegyzés	180°-kal elforgatható
Terméksúly	35 g
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	szögletes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	B típusú csatlakozóalak, ipari szabvány szerint, 11 mm
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	3
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	a mágnesszelepen, M3 központi csavarral
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	Csavaros sorkapocs
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...250 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	0 V...250 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	6 A
Lökőfeszültség-állóság	2 kV
Védővezető csatlakozás	van
Kábelcsavarzat	M16x1,5
Kábelátmérő	6 mm...8 mm
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.75 mm ²
Védettség	IP65
Megjegyzés a védettségről	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...115 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség

Jellemző	Érték
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Ház színe	fekete
Tömítések alapanyaga	HNBR