

Csatlakozó aljzat MSSD-EB-M12

Cikkszám: 539712

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Csatlakozási gyakoriság	50
Rögzítés módja	a mágnesszelepen, M2,5 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	11 g
Elektromos csatlakozó	3 pólusú Szögletes doboAljzat, derékszögű C forma a DIN EN 175301-803 szerint négyyszög forma
Kábelcsavarzat	M12
Megengedett kábelátmérő	4 mm...6 mm
Csatlakozási keresztmetszet	1.5 mm ²
Védettség	IP65 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...125 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Tömítések alapanyaga	HNBR