



Nyomásszabályozó szelep telep LRB-1/4-DB-7-O-K4-MINI

Cikkszám: 540042

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Mini
Sorozat	DB
Aktuátor biztosítás	Forgatógomb rögzítéssel
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	a P-lécen közvetlen vezérlésű dugattyúszabályozó szelep
Szabályozó funkció	Állandó kimeneti nyomás szekunder légtelenítéssel visszaáramlási magatartással
Üzemi nyomás	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Nyomásszabályozási tartomány	0.05 MPa...0.7 MPa 7.25 psi...101.5 psi
Nyomásszabályozó-tartomány	0.5 bar...7 bar
Max. nyomáshiszterézis	0.5 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	1000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-5 °C...50 °C
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	1000 g
Rögzítés módja	Előlapi rögzítés tartozékkal
1. pneumatikus csatlakozás	G1/2
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Zárócsavar alapanyaga	Acél horganyzott
Távtartó csap alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Csatlakozó lécs alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet
Tömítőgyűrű alapanyaga	PVC
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Megerősített PA