



# Feldbusz adapter FBA-CO-SUB-9-M12

Cikkszám: 540324

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                         | Érték                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Jegyzőkönyv                                      | CANopen<br>DeviceNet                    |
| 1. elektromos csatlakozó, funkció                | Terepikészülék-oldal                    |
| 1. elektromos csatlakozás, kialakítás            | szögletes                               |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód       | Aljzat                                  |
| 1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés         | egyenes                                 |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika    | Sub-D                                   |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma     | 9                                       |
| 1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk    | 6                                       |
| 1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa        | 2x 4-40 UNC-2A csavar                   |
| 2. elektromos csatlakozó, funkció                | Vezérlésoldal                           |
| 2. elektromos csatlakozó, kivétel                | kerek                                   |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód      | Csatlakozó                              |
| 2. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés         | egyenes                                 |
| 2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika    | M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint |
| 2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma     | 5                                       |
| 2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek | 5                                       |
| DC névleges üzemi feszültség                     | 24 V                                    |
| Árnyékolás                                       | igen                                    |
| Kábelhossz                                       | 0.1 m                                   |
| Kábelátmérő                                      | 6.3 mm                                  |
| Kábelszerkezet                                   | 4 x 0,34 mm <sup>2</sup>                |
| Névleges vezeték-keresztmetszet                  | 0.34 mm <sup>2</sup>                    |
| Védettség                                        | IP67                                    |
| Megjegyzés a védettségről                        | szerelt állapotban                      |
| Környezeti hőmérséklet                           | -5 °C...50 °C                           |
| LABS konformitás                                 | VDMA24364-Zone III                      |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések            | RoHS-kompatibilis                       |
| KBK korrózióállósági osztály                     | 0 - nincs korróziós igénybevétel        |
| Kábelköpeny alapanyaga                           | TPE-U(PUR)                              |