

Csatlakozó vezeték KVI-CP-3-GS-GD-2

Cikkszám: 540332

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kiegészítő funkciók	Aljzat 3. érintkező 1 mm-el hosszabb
Vezetékmegjelölés	tartozékkal
Csatlakozási gyakoriság	500
Terméksúly	113.8 g
1. elektromos csatlakozó, funkció	Terepikészülék-oldal
1. elektromos csatlakozás, kialakítás	kerek
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Aljzat
1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M9x0,5
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	5
1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk	5
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Csavaros rögzítés
2. elektromos csatlakozó, funkció	Vezérlésoldal
2. elektromos csatlakozó, kivétel	kerek
2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód	Csatlakozó
2. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés	egyenes
2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M9x0,5
2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	5
2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek	5
2. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Csavaros rögzítés
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
Áramerhelhetőség 40 °C-on	1,6 A
Megjegyzés, áramerhelhetőség 40 °C esetén	2,3 A 0,34 mm ² -hez 3,6 A 0,49 mm ² -hez
Lökőfeszültség-állóság	1.5 kV
Árnyékolás	igen
Kábelhossz	2 m
Vezetéktulajdonság	energialáncokhoz alkalmas
Vezeték vizsgálati feltételei	Vizsgálati feltételek kérésre
Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés	75 mm

Jellemző	Érték
Kábelátmérő	5.5 mm
Kábelszerkezet	2 x 0,25 mm ² + 2 x 0,34 mm ² + 0,49 mm ²
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.25 mm ² 0.34 mm ² 0.49 mm ²
Védettség	IP65 IP67
Megjegyzés a védettségről	szerelt állapotban
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...80 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	1
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
Kábelköpeny alapanyaga	TPE-U(PUR)
Kábelköpeny színe	világosszürke
Ház alapanyaga	PA PBT TPE-U(PUR)
Ház színe	fekete
Csavaros rögzítés alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Aranyozott bronz Sárgaréz, aranyozott
Szigetelő hüvely alapanyaga	TPE-U(PUR)