


# Manométer készlet DPA-40-10-MA-SET

Cikkszám: 540781

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték              |
|---------------------------------------|--------------------|
| Megfelel a szabványnak                | EN 837-1           |
| Névleges méretű manométer             | 27                 |
| Szerkezeti felépítés                  | Csőrugós manométer |
| Rögzítés módja                        | külső menettel     |
| Üzemi nyomás                          | 10 bar             |
| Mérési pontossági osztály             | 4                  |
| Védettség                             | IP43               |
| Környezeti hőmérséklet                | 5 °C...60 °C       |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis  |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint    |
| Pneumatikus csatlakozó                | R1/8               |
| Terméksúly                            | 16 g               |