

Manométer készlet DPA-40-16-MA-SET

Cikkszám: 540782

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Megfelel a szabványnak	EN 837-1
Névleges méretű manométer	27
Szerkezeti felépítés	Csőrugós manométer
Rögzítés módja	külső menettel
Üzemi nyomás	16 bar
Mérési pontossági osztály	4
Védettség	IP43
Környezeti hőmérséklet	5 °C...60 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pneumatikus csatlakozó	R1/8
Terméksúly	16 g