

# Csatlakozólap

## VABS-S4-1S-G14-B-K2

Cikkszám: 541065

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                          | Érték                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szélesség                                         | 26 mm                                                                                                                                                                     |
| Szabvány alapján                                  | ISO 15407-2                                                                                                                                                               |
| Beépítési helyzet                                 | tetszés szerint                                                                                                                                                           |
| Vezérlőlevegőellátás                              | belső                                                                                                                                                                     |
| Üzemi nyomás                                      | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                                                                                                    |
| DC üzemi feszültségi tartomány                    | 24 V                                                                                                                                                                      |
| Lökőfeszültség-állóság                            | 4 kV                                                                                                                                                                      |
| Áramterhelhetőség 40 °C-on                        | 2 A                                                                                                                                                                       |
| Szennyezettségi fok                               | 3                                                                                                                                                                         |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)   | az EU robbanásvédelmi irányelve (ATEX) szerint<br>az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint<br>az EU RoHS irányelve szerint                         |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság EX előírásai szerint<br>az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint<br>az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint |
| Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély             | EPL Gc (GB)                                                                                                                                                               |
| Robbanásvédelem                                   | 2. zóna (ATEX)<br>2. zóna (UKEX)                                                                                                                                          |
| ATEX-kategória, gáz                               | II 3G                                                                                                                                                                     |
| Robbanóképes gázok elleni védelem                 | Ex ec IIC T3 Gc X                                                                                                                                                         |
| Robbanásvédelmi csoport összeszerelése            | IIC                                                                                                                                                                       |
| Üzemi közeg                                       | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                                                                                                                           |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)                                                                                                              |
| KBK korrózióállósági osztály                      | 0 - nincs korróziós igénybevétel                                                                                                                                          |
| LABS konformitás                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                         |
| Szerelvény max. felületi hőmérséklete             | T3                                                                                                                                                                        |
| Védettség                                         | IP65<br>NEMA 4<br>szerelt állapotban                                                                                                                                      |
| Környezeti hőmérséklet                            | -5 °C...50 °C                                                                                                                                                             |
| Terméksúly                                        | 302 g                                                                                                                                                                     |

| Jellemző                              | Érték                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Rögzítés módja                        | átmenő furattal<br>az ISO 15407-2 szerint |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                         |
| Csatlakozólap alapanyaga              | Alumínium présöntvény                     |