


Tápegység lap VMPA-FB-SP-V

Cikkszám: 541082

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 25%
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	200 g
Elektromos csatlakozó	3 pólusú M18
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Megerősített PA
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény