

Tápegység lap
VMPA-FB-SP-7/8-V-5POL
Cikkszám: 541083

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 25%
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Terméksúly	200 g
Elektromos csatlakozó	5 pólusú 7/8" kördugós csatlakozó
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Fedél alapanyaga	Megerősített PA
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény