


# Bekapcsoló szelep MS4N-EM1-1/4-S-Z

Cikkszám: 541282

FESTO



## Adatlap

| Jellemző   | Érték   |
|--|---|
| Szerkezeti felépítés   | forgó csúszka   |
| Működtetés módja   | kézi  |
| Távozó levegő funkció  | nem fojtható  |
| Vezérlés módja   | közvetlen   |
| Szelepfunkció  | 3/2, bistabil   |
| Üzemi nyomás   | 0 MPa...1.4 MPa<br>0 bar...14 bar                             |
| C érték  | 9 l/sbar  |
| b érték  | 0.39  |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 2200 l/min  |
| Üzemi közeg  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010[7:4:4] szerint<br>Inert gázok |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                           | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)  |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                          |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis   |
| LABS konformitás   | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Közeghőmérséklet   | -10 °C...60 °C  |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...60 °C  |
| Élelmiszerekkel használható                                  | Lásd a bővebb anyaginformációt                                |
| Rögzítés módja   | Vezetékbeszerelés<br>tartozékkal<br>választhatóan:            |
| Beépítési helyzet  | tetszés szerint   |
| Áramlásirány   | nem reverzibilis  |
| Terméksúly   | 210 g   |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | 1/4 NPT   |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | 1/4 NPT   |
| 3. pneumatikus csatlakozás                                   | nincs összefogva  |
| Tömítések alapanyaga   | TPE-U(PU)   |
| Ház alapanyaga   | Alumínium présöntvény   |