


Kimeneti modul CPX-8DA

Cikkszám: 541482

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méretek: Sz x H x M	(beleértve a sorolható tömböt és a csatlakozási technológiát) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Terméksúly	49 g
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...50 °C
Csapághőmérséklet	-20 °C...70 °C
Védettség	csatlakozó tömbtől függően
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség (beépített állapotban)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Ház alapanyaga	Megerősített PA PC
LED kijelzők	1 csoportos diagnosztika 8 csatornadiagnosztika 8 csatornaállapot
Diagnosztika	Rövidzárlat/túlterhelés csatornánként Kimenetek feszültséghiánya
Kimenetek száma	8
Paraméterezés	Üzembiztos csatornánként Csatornánkénti kényszerítés Üres mód csatornánként Viselkedés rövidzárlat után Felügyelet modul
DC üzemi feszültségi tartomány	18 V...30 V
DC névleges üzemi feszültség	24 V
Belső áramfelvétel névleges üzemi feszültség mellett	Jell. 16 mA
Karakterisztikus görbe kimenetek	IEC1131-T2
Kapcsolási logika kimenetei	PNP (pozitív kapcsolás)
Max. teljes áramkimenet/modul	4 A
Max. tápellátás csatornánként	0,5 A (12 W lámpaterhelés)
Elektromos leválasztás csatornák között	nem
Elektromos leválasztó csatorna - belső busz	Igen, ha közbenső táplálást használ
Védelem (rövidzárlat)	belső elektronikus biztosíték csatornánként