


Nyomásfelfuttató szelep MS12-DE-G-V24

Cikkszám: 541498

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Távozó levegő funkció	fojtható
Működtetés módja	elektromos
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kézi segédműködtetés	reteszelő Nem reteszelő
Szerkezeti felépítés	Dugattyú-elhelyezkedés
Visszaállítás módja	mechanikus rugó
Vezérlés módja	elővezérelt
Vezérlőlevegőellátás	belső
Áramlásirány	nem reverzibilis
Szelepfunkció	2/2
Kapcsolóállás-kijelző	tartozékokkal
Üzemi nyomás	3 bar...16 bar
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	25000 l/min...42000 l/min
Bekapcsolási időtartam	100%
Tekercsparaméterek	24 V DC: 8,4 W 42 V AC: 50 Hz, 14,0 VA húzóteljesítmény, 10,0 VA tartóteljesítmény 42 V AC: 60 Hz, 12,0 VA húzóteljesítmény, 7,0 VA tartóteljesítmény
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...50 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...50 °C
Terméksúly	3800 g
Elektromos csatlakozó	a DIN EN 175301-803 szerint négyzet forma
Jelállapot-kijelző	tartozékkal
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés tartozékkal választhatóan:
1. pneumatikus csatlakozás	Telep-modul
2. pneumatikus csatlakozó	Telep-modul

Jellemző	Érték
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény