

Robusztus cső PAN-R-10X1,9-SI

Cikkszám: 541677

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	10 mm
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	44 mm
Belső Ø	6.2 mm
Min. hajlítási sugár	25 mm
A tömlő tulajdonságai	energialáncokhoz alkalmas
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa...3.5 MPa -0.95 bar...35 bar -13.775 psi...507.5 psi
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító szerv	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...80 °C
A termék súlya hossz szerint	0.0498 kg/m
Pneumatikus csatlakozó	10 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz
Szín	ezüst
Shore-keménység	D 62 +/-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	TPE-A