

Leágazó modul MS12-FRM-G

Cikkszám: 541681

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Leágazó modul
Üzemi nyomás	0 bar...20 bar
Normál névleges térfogatáram a fő áramlási irányban 1->2	25000 l/min...42000 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapágyhőmérséklet	-10 °C...60 °C
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	3000 g
1. pneumatikus csatlakozás	Telep-modul
2. pneumatikus csatlakozó	Telep-modul
3. pneumatikus csatlakozás	G2
4. pneumatikus csatlakozó	G1
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény