

Ütköző KYC-25

Cikkszám: 541692

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Finom beállítás	10 mm
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Terméksúly	560 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ütköző csavar alapanyaga	Acél horganyzott
Ütköző könyök alapanyaga	Öntött rozsdamentes acél
Ház alapanyaga	Alumínium eloxált
Sapka alapanyaga	POM
Kapocs alapanyag	erősen ötvözött rozsdamentes acél
Anyacsavar alapanyaga	Acél horganyzott